

Garant**Otočný sústružnícky hrot tlmenie proti nárazom, Morse kužel: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	321405 3
GTIN	4045197720948
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- **Uhol hrotu 60°.**
- **Odpruženie otočného hrotu na kompenzáciu tlaku a dĺžky, tlmí nárazy.**
- **Otočný hrot z kalenej nástrojovej ocele, brúsený tak, aby presne zapadol do usporiadania ložiska.**
- **Presné valčekové ložiská s mazaním po celú dobu životnosti.**
- **Radiálny tesniaci krúžok ložiska zabraňuje prenikaniu nečistôt a chladiacej kvapaliny.**
- **Mimoriadne tuhá konštrukcia s dodatočným uložením stopky.**
- **Celý nástroj je kalený a brúsený.**

Precízne vyhotovenie.

Popis:

Strediaci hrot sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

- **Na tlmenie zaťaženia pri nárazoch.**
- **Na vyrovnanie rozťažnosti do dĺžky.**
- **Vhodné na použitie s čelným unášačom.**

Technický opis

pre hmotnosť obrobku	300 kg
Ø puzdra D	60 mm

najväčší Ø vrcholu A	25 mm
maximálne otáčky	5000 min ⁻¹
maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm
Morse kužel'	MK3
Úžitková dĺžka B	95 mm
Druh produktu	Strediaci hrot