


Garant**Zapichovacia doštička ľavé, HU9315, Šírka drážky m (H13): 2,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273906 2,5
GTIN	4045197768438
Trieda položky	21J

Technický opis

t_{\max}	2,5 mm
Šírka čepele w	2,5 mm
Šírka drážky m (H13)	2,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Priradenie vymeniteľných doštičiek	ľavé
Typ	HU9315
Drážky podľa normy	DIN 471
Drážky podľa normy	DIN 472
Počet výmien/rezných hrán	3

Hlavné použitie	N
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 280 mm/min
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	280	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	280	N
Hliník > 10 % si	vhodný	170	N
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	50	S
CuZn	podmienene vhodný	200	N
grafit	podmienene vhodný	70	N
kontinuálne	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		