

**Garant****Vyvrtávací tyč na sústruženie zápichov, ľavé, Ø stopky DS / šírka zapichnutia w: 12/1,5mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273791 12/1,5 |
| GTIN             | 4045197721105 |
| Trieda položky   | 21W           |

## Popis

### Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). V spojení s konvexným upínaním vymeniteľnej doštičky je dosiahnutá najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

## Technický opis

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Skrutka                                  | 279815 12 (TX15; 3,5 Nm) |
| Minimálny priemer predvrtania $D_{\min}$ | 16 mm                    |
| Odsadenie stredu $L_3$                   | 9,5 mm                   |
| Šírka zápichu w                          | 1,5 mm                   |
| $t_{\max}$ Vnútorne spracovanie          | 4,5 mm                   |
| Celková dĺžka L                          | 140 mm                   |
| Dĺžka výčnelku $L_1$ zapustený držiak    | 30 mm                    |
| Ø stopky $D_s$                           | 12 mm                    |
| Druh použitia                            | ľavé                     |
| Vnútorne chladenie                       | áno                      |
| možné axiálne zapichovanie               | áno                      |
| Druh produktu                            | Vyvrtávací tyč           |

## Príslušenstvo

|   |             |
|---|-------------|
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15                                    | 674248 TX15 |
| Upevňovacia skrutka Typ 12  | 279815 12   |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500 | 659957 500  |