

**Garant****Leštiaci vejárovitý kotúč (plstený), mäkká, Ø kotúčov: 115mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566976 115
GTIN	4045197721280
Trieda položky	51M

**Popis****Prevedenie:**

**Plstené lamely** (výška 20 mm) umiestnené vertikálne na tanieri zo sklolaminátu umožňujú maximálnu flexibilitu a chladenie pri leštení.

**Použitie:**

Na **leštenie ušľachtilej ocele a neželezných kovov** v kombinácii s leštiacou pastou č. 555740. Používajte pri znížených pracovných otáčkach (cca 1500 min<sup>-1</sup>).

**Technický opis**

Výška lamiel	20 mm
Ø otvora	22,23 mm
Popis tvaru	ploché
Ø kotúčov	115 mm
Stupeň tvrdosti	mäkká
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
optimalizované pre materiál	INOX

optimalizované pre materiál	Neželezné a pestré kovy
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Leštiaci lamelový kotúč

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		

## Príslušenstvo

Blok leštiacej pasty Unipol® Farba BLUE	555740 BLUE
Blok leštiacej pasty Unipol® Farba WHITE	555740 WHITE