



## Súprava technických fréz 5-dielna, ozubenie STEEL – hrubé, HM



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	547105
GTIN	4007220004357
Trieda položky	55F

### Popis

#### Prevedenie:

**PFERD** frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.

**Inovatívna geometria zubov** umožňuje **veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní** súčasne pri **pokojnóm chode a dobrom vedení**. Vysoká kvalita povrchu sa dosahuje vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky). Ø stopky 6 mm.

Súpravy s vybranými frézami v najbežnejších tvaroch a rozmeroch. Ø stopky 6 mm.

#### Použitie:

Optimalizované na obrábanie **oceli a liatiny**.

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

#### Rozsah balenia:

1 ks č. 547100 veľ. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.

### Technický opis

Stupeň jemnosti ozubenia	hrubý
--------------------------	-------

Ozubenie skratka	STEEL
Rezný materiál	HM
Ø stopky	6 mm
Počet frézovacích kolíkov	5
Druh produktu	Technická fréza

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	vhodný		