

Garant GRIDLINE

Energetický blok s navíjačem káblov a hadíc, Výška: 600mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927329 600
GTIN	4062406108625
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Skrinka 16 G so stabilnou oceľovou konštrukciou.

S prúdovými modulmi 2 × č. 928470 veľ. DE250V/1, navíjačka hadíc/káblov je pevne priskrutkovaná k dnu skrinky. Dĺžka navíjačky kábla 10 m. Dĺžka navíjačky hadíc 10 m.

Pripojenie NW 7,2 nástrčná prípojka a rýchlospojka. S rýchlozváracou spojkou. Max. tlak 12 barov.

Osadenie:

Modul C. 928470: 2 × Veľ. DE250V/1; 1 × Veľ. 0/1

Povrchová úprava farby:

Korpus a moduly v svetlosivej farbe RAL 7035, predná strana v antracitovej farbe RAL 7016,

prášková povrchová úprava.

Upozornenie:

Je možné dodatočné samostatné vybavenie modulmi č. 928470. Dbajte na maximálny počet modulov.

Technický opis

Výška	600 mm
Šírka	400 mm

Hĺbka	650 mm
Hmotnosť	31,4 kg
odolný voči nárazom a striekajúcej vode	Kategória 2 (K2) podľa BGI
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Počet zásuviek Typ F	2
Menovité napätie	250 V
Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Zásuvka Typ	F
Hrúbka materiálu	1 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Energetický modul

Príslušenstvo

Modul pre energie a médiá Druh modulu DE250V/1	928470 DE250V/1
Modul pre energie a médiá Druh modulu 0/1	928470 0/1