

HOLEX**SK vkladacia stopka, SK / Unášací kužel: 40/16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	342886 40/16
GTIN	4062406109370
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

Celokalená a brúsená presne podľa stúpania. Dlhodobá vysoká presnosť obvodovej hádzavosti, keďže do kaleného povrchu nepreniknú žiadne triesky a ľahké nárazy nespôsobujú žiadne zárezy.

Precízne vyhotovenie so stopkou so strmým kuželom a ťahovacím závitom.

Použitie:

Na upínanie vrtacích skľučovadiel na frézovacích strojoch a vyvrtávačkách so strmým kuželom. S vnútorným dotahovacím závitom M 16 a **kruhovou drážkou** pre **automatické napätie** (napr. Maho, veko, Mikron atd. vhodné aj pre všetky štandardné stroje **s rucným upnutím**).

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technický opis

Ø kužela D	15,733 mm
Kužel vrtacieho skľučovadla DIN 238	B 16
Veľkosť strmého kužela	40
Vnútorný ťahovací závit	M16
Farebný kód pre vhodnú stopku	SK 40
Druh produktu	Upínač vrtacieho skľučovadla

