


Garant**Upínacia matica ER High Speed, pre ER: 11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309610 11
GTIN	4062406110031
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

Závit a kužel sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti. Matica s povrchovou úpravou pre: zmenšené trenie a **zvýšenú upínaciu silu** ako aj vysokú odolnosť voči opotrebovaniu a korózii. **So šesťhrannom SW 17.**

Vhodné pre:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Zvláštne príslušenstvo:

ER upínací kľúč, č. 309680 – 309740.

Jednostranný otvorený kľúč (pre veľ. 16), č. 613300 veľ. 25.

Upozornenie:

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!

Technický opis

maximálny ťahovací moment	40 Nm
Závit	M14x0,75
Rozmer cez steny SW	17 mm

Vonkajší Ø D	19 mm
Celková dĺžka L	12 mm
Norma	DIN 6499 D
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Druh produktu	Upínacia matica