

HOLEX**Kombinovaný upínací trň pre frézy, SK 50 A = 55, Ø trňa d1: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302515 22
GTIN	4062406111090
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

Vnútorňý závit umožňujúci ručné upnutie.

Použitie:

S líčovacím perom – na frézy **s pozdĺžnou drážkou**, napr. DIN 841.

S unášacím krúžkom – na frézy **s priečnou drážkou**, DIN 1880.

Rozsah balenia:

Vrátane lícovaného pera, unášacieho krúžku a skrutky na utiahnutie frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny kľúč č. 309840.

Technický opis

Dĺžka frézovacieho trňa L ₄	31 mm
Dĺžka frézovacieho trňa L ₃ s unášacím kolíkom	19 mm
Závit M	M24
Celková dĺžka L	201 mm
Náhradný unášací prstenec č. 309870	22
Dĺžka výčnelku Rozmer A	55 mm
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	22
Náhradná ťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	22

Ø upnutia D ₁	22 mm
Upínač	SK 50 A = 55
Norma	DIN 6358
Norma upínača	DIN 2080
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 μm
Druh produktu	Upínací trň pre frézy