


**Garant****Tvrdokovové predĺženie pre frézy so závitom  $\varnothing d = 20$  mm, Závit M  $\times$  L: M10X180****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 301364 M10X180 |
| GTIN             | 4045197770882  |
| Trieda položky   | 31Z            |

**Popis****Prevedenie:**

Predĺženie z plného tvrdokovu s vlastnosťami tlmenia vibrácií, tolerancia stopky h6, dlhé a štíhle vyhotovenie.

**Použitie:**

Špeciálne na použitie v zmršťovacích skľučovadlách. Dokonalá kombinácia štandardných ocelových predĺžení a predĺžení Densimet®.

**Technický opis**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$ | 180 mm                  |
| $\varnothing$ otvoru $D_1$      | 10,5 mm                 |
| $\varnothing$ stopky $d$        | 20 mm                   |
| Závit M                         | M10                     |
| Vonkajší $\varnothing D$        | 17,8 mm                 |
| Úžitková dĺžka $L_1$            | 120 mm                  |
| Upínač                          | $\varnothing d = 20$ mm |
| Vnútorne chladenie              | áno                     |
| Kmitanie                        | tlmené                  |
| Druh produktu                   | Predĺženie              |

