

Garant**Tvrdokovové predĺženie pre frézy so závitom $\varnothing d = 32$ mm, Závit M \times L:
M16X260****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301368 M16X260
GTIN	4045197770936
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

Predĺženie z plného tvrdokovu s vlastnosťami tlmenia vibrácií, tolerancia stopky h6, dlhé a štíhle vyhotovenie.

Použitie:

Špeciálne na použitie v zmršťovacích skľučovadlách. Dokonalá kombinácia štandardných oceľových predĺžení a predĺžení Densimet®.

Technický opis

Vonkajší $\varnothing D$	29 mm
\varnothing otvoru D_1	17 mm
\varnothing stopky d	32 mm
Celková dĺžka L_{celk}	260 mm
Závit M	M16
Úžitková dĺžka L_1	200 mm
Upínač	$\varnothing d = 32$ mm
Vnútorne chladenie	áno
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Predĺženie

