

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 250024 25/16  |
| GTIN             | 4045197772169 |
| Trieda položky   | 21T           |

**Technický opis**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Súprava pružín                | 259044 6        |
| Veľkosť doštičiek             | 16 mm           |
| Veľkosť stopky                | 25 mm           |
| Podložka                      | 259031 35       |
| Súprava pružinových kolíkov   | 259047 4        |
| Klinok                        | 259015 12       |
| Funkčná šírka L <sub>4</sub>  | 32 mm           |
| Držiak ISO-kód                | PCSNR/L 2525M16 |
| Celková dĺžka L               | 150 mm          |
| Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>    | 33 mm           |
| vhodná otočná rezná platnička | CN.. 1606..     |
| Skrutka klinku                | 259018 11       |
| Séria                         | QuickTurn       |
| Norma                         | Výrobná norma   |
| Druh použitia                 | pravé           |
| Vnútorne chladenie            | nie             |

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Uhol nastavenia k | 45 Stupeň                       |
| Použitie          | Čelné sústruženie               |
| Použitie          | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Druh produktu     | Sústružnícky držiak             |

## Príslušenstvo

|  |           |
|--|-----------|
| Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 4 | 259047 4  |
| Súprava pružín10-dielne Typ 6              | 259044 6  |
| Podložka Typ 35                            | 259031 35 |
| Skrutka klinku Typ 11                      | 259018 11 |
| Klinok Typ 12                              | 259015 12 |