

**Garant****Frézovacie skľučovadlo Performance s čelnými chladiacimi otvormi, HSK-A  
100 krátky, Upínací Ø D1: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	304460 8
GTIN	4062406114732
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Všetky šachty sú pevne prevrátené.
- Vrátane 4 otvorov v chladiacom kanáli.

**Výhoda:**

- Žiadne vysúvanie frézy a žiadne jednorazové trhnutie.
- Optimalizovaný vonkajší obrys – tlmenie.
- Príjemná manipulácia vďaka diferenciálnemu závit.
- Zlomenie stopky frézy je nepravdepodobné.
- Precízne vyhotovenie.

**Použitie:**

Na upínanie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 typ B a a DIN 6535 typ HB. Ideálne sa hodí na frézovanie TPC alebo na aplikácie s vysokým posuvom. Žiadne vyťahovanie frézy, presná obvodová hádzavosť, **spoľahlivosť procesu!**

**Zvláštne príslušenstvo:**

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880; nástrčný kľúč č. 309890.

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm
-------------------------	-------

Ø D <sub>2</sub>	25 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	8 mm
Vonkajší Ø D	30 mm
Upínač	HSK-A 100 krátky
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69882-4
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
Vnútorne chladenie	áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň