

**Garant****Vejárovitý brúsny kotúč (A) jemné brúsenie, Ø 125 mm, Zrinitosť: 180****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566345 180
GTIN	4045197722386
Trieda položky	51M

**Popis****Prevedenie:**

Tanier zo sklenej tkaniny pokrytý brúsnou tkaninou (3M 237AA Trizact™) s jemne štruktúrovaným pyramídovým povrchom z drobných minerálnych častíc oxidu hlinitého.

**Použitie:**

Najmä na **zušľachtenie povrchu** tvrdých, ťažko obrábateľných materiálov, ako sú **INOX, titán, vysoko legované ocele** atď. Konštantnejšia, **reprodukovateľná finálna úprava a dlhšia životnosť** v porovnaní s brúsnymi kotúčmi s porovnateľnou zrinitosťou. Odporúčané otáčky 2100 – 3000 min<sup>-1</sup>.

**Technický opis**

Zrinitosť	180
Popis tvaru	šikmý
Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	125 mm
Brusivo	Oxid hninitý (A)
Skratka pre brusivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
optimalizované pre materiál	INOX
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

## Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
suché	vhodný		