



## Nástroj na valčekovanie EG3T-3 univerzálny, Typ upínania na stopku: S16



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	291507 S16
GTIN	4060491018959
Trieda položky	29F

### Popis

**Prevedenie:**

Na použitie na CNC a konvenčných sústruhoch.

Symetrický dizajn – univerzálne použiteľný ako pravostranná aj ľavostranná verzia.

**Výhoda:**

Je možná kvalita povrchu  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

Posuv možný až do 1 mm/ot. (vonkajšie opracovanie).

**Použitie:**

Na mechanické zušľachťovanie povrchu.

Na spracovanie všetkých kovových materiálov do pevnosti v ťahu  $1400 \text{ N/mm}^2$  a tvrdosti do 45 HRC.

Na použitie na pozdĺžnych sústruhoch.

**Vhodné pre:**

Rozsah  $\varnothing$  (odporúčaný): 5 mm – 50 mm

**Upozornenie:**

- **Ďalšie pripojenia spojky sú k dispozícii na požiadanie.**
- **Podrobné technologické odporúčania nájdete v návode na použitie.**

### Technický opis

Hroty-Odsadenie stredu	8 mm
Stopka štvorhran	16×16 mm
Typ upínania na stopku	S16
maximálna sila valcovania	0,6 kN

Ø valčekov	3 mm
Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	110 mm
Smer rezania	vľavo a vpravo
Druh produktu	Nástroj na valčekovanie