



Ryhovací frézovací nástroj univerzálny, Velkosť stopky: 20mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290200 20
GTIN	4030741639036
Trieda položky	29H

Popis

Prevedenie:

Modulárna konštrukcia: Univerzálne použiteľné ako pravá a ľavá verzia.

TK vodiace puzdro na zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu.

Rýchle nastavenie nástroja pomocou nastavovacieho vretena.

Závitové kolíky v stopke na korekciu uhla chrbta. 3-bodová podpora pre presnú polohu osi.

Radiálna a axiálna poistka otáčania na optimálne vedenie nástroja.

Technický opis

Výška stopky	20 mm
HM-puzdro, Krycí kotúč, skrutka	299920 1
pre \varnothing vrúbkovaného otvoru d_2	8 mm
pre šírku ryhovača b	6 mm
Šírka stopky	20 mm
pre \varnothing ryhovača d_1	25 mm
Pracovný rozsah	10 - 300 mm
Smer rezania	vľavo a vpravo
pre profil ryhovača	RAA 1×BR30°
pre profil ryhovača	RAA 1×BL30°
pre profil ryhovača	RBR30° 1×AA

pre profil ryhovača	RBL30° 1×AA
pre profil ryhovača	RBR45° 1×BL15°
pre profil ryhovača	RBL45° 1×BR15°
Druh produktu	Rádlovací nástroj

Príslušenstvo

Sada náhradných dielov (3dielna), TK puzdro, krycia doštička, skrutka Typ 1

299920 1