

**Garant****Otočný sústružnícky hrot 60°/30°, Morse kužel: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320647 5
GTIN	4045197774125
Trieda položky	31Z

**Popis****Prevedenie:**

- **Lahké prevedenie s úzkym puzdrom.**
- **Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.**
- **Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.**
- **Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.**
- **Stopka MK kalená a brúsená.**

**S predĺženým hrotom**, uhol hrotu 60°/30°.

**Popis:**

Strediacie hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

**Použitie:**

Prevažne na opracovávanie malých a najmenších dielov na malých a veľkých sústruhoch.

Predĺžený otočný hrot umožňuje nerušené nabehnutie sústružníckeho noža k rovine obrobku. Vhodné najmä na kopírovacie sústruženie.

**Technický opis**

Úžitková dĺžka B	116 mm
pre hmotnosť obrobku	1400 kg
Morse kužel	MK5
najväčší Ø vrcholu 60° A	30 mm

Dĺžka hrotu C	48 mm
maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm
Ø puzdra D	58 mm
maximálne otáčky	4000 min <sup>-1</sup>
najväčší Ø vrcholu 30° A	12 mm
Druh produktu	Strediaci hrot