

**Garant****Otočný sústružnícky hrot pre vymeniteľné nástavce, Morse kužel: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320659 5
GTIN	4045197774378
Trieda položky	31Z

**Popis****Prevedenie:**

- Os jamkára uložená v stopke z prekalenej nástrojovej ocele.
- Otočný hrot prekalený, možno niekoľkokrát prebrúsiť.
- Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
- Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.
- Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.
- Celý nástroj kalený a brúsený.

**Popis:**

Strediacie hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

**Použitie:**

Pre všetky druhy sústruhov, rovnako dobre vhodné na hrubovanie a presné sústruženie. Flexibilné použitie vďaka vymeniteľným vložkám. Univerzálne použitie na revolveroch a protivretenách v strojoch CNC.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Vymeniteľné vložky č. 320625 - 320631

**Upozornenie:**

Výmena vložiek na plochách klúčov otáčaním v protismere.

**Technický opis**

maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm
maximálne otáčky	2600 min <sup>-1</sup>
Morse kužel'	MK5
pre hmotnosť obrobku	1100 kg
Ø puzdra D	96 mm
vhodné pre farebný kód	K24
Dĺžka 1	72 mm
L <sub>2</sub>	14 mm
Vonkajší Ø D <sub>1</sub>	24 mm
Ø stopky D <sub>2</sub>	42 mm
Druh produktu	Strediaci hrot

## Príslušenstvo

Vložka pre otočný sústružnícky hrot Typ 4	320631 4
Vložka pre otočný sústružnícky hrot Typ 3	320631 3
Vložka pre otočný sústružnícky hrot Typ 2	320631 2
Vložka pre otočný sústružnícky hrot Typ 1	320631 1