

Garant**Otočný sústružnícky hrot pre vymeniteľné nástavce, Morse kužel: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	321265 4
GTIN	4045197774453
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- **S predĺženým hrotom a odtlačovacou maticou, špeciálne pre CNC stroje.**
- **Kompletný nástroj kalený a brúsený.**
- **Špeciálne valčekové ložiská pre vysoké zaťaženia aj pri vysokých otáčkach.**
- **Otočný hrot kalený do hĺbky, možno niekoľkokrát prebrúsiť.**
- **Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.**
- **Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.**

Popis:

Strediacie hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Pre vysoké zaťaženie a otáčky, špeciálne pre NC stroje.

Flexibilné použitie vďaka vymeniteľným vložkám. Univerzálne použitie na revolveroch a protivretenách v strojoch CNC.

Zvláštne príslušenstvo:

Vymeniteľné vložky č. 320627 - 320631.

Upozornenie:

Výmena vložiek na plochách klúčov otáčaním v protismere.

Odtlačovacia matica pre NC stroje, aby bolo možné vybrať hrot z hrotovej objímky koníka.

Technický opis

pre hmotnosť obrobku	800 kg
maximálne otáčky	10000 min ⁻¹
Dĺžka 1	63 mm
vhodné pre farebný kód	K14
maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm
L ₂	10 mm
Vonkajší Ø D ₁	14 mm
Morse kužeľ	MK4
Ø stopky D ₂	28 mm
Druh produktu	Strediaci hrot

Príslušenstvo

Vložka pre otočný sústružnícky hrot Typ 1	320627 1
Vložka pre otočný sústružnícky hrot Typ 3	320627 3
Vložka pre otočný sústružnícky hrot Typ 2	320627 2
Vložka pre otočný sústružnícky hrot Typ 4	320627 4