

Garant**Súbežný strediaci kužel, tupý, Najväčší Ø / Morse kužel: 100/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	323000 100/4
GTIN	4045197774750
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- **Kužel je vpredu tupý.**
- **Zvlášť silná konštrukcia s predimenzovaným uložením.**
- **Ložisko je opatrené špeciálnym mazivom a nevyžaduje údržbu.**
- **Strediaci kužel a stopka sú z vysoko kvalitného materiálu, celé kalené a jemne brúsené.**

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Pre opracovanie **dutých telies, rúr** atď. Mimoriadne vhodný pri ťažkom obrábaní a súčasne požiadavke vysokej presnosti.

Technický opis

Chyba maximálnej sústrednosti	0,005 mm
najmenší Ø	30 mm
Maximálna rýchlosť	3000 min ⁻¹
Morse kužel	4

Pre hmotnosť obrobku na D.	650 kg
Pre hmotnosť obrobku pri D1	300 kg
Kuželový uhol α	75 Stupeň
Dĺžka hlavy L	101 mm
Typ výrobku	Strediaci hrot