

**HOLEX****Technická fréza Z7 – stredný, krížové ozubenie, HM, Typ: A0616****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540750 A0616
GTIN	4045197723369
Trieda položky	52D

**Popis****Prevedenie:**

Ø stopky 6 mm.

**HOLEX** frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu. **Tvar valca (ZYA), bez celného ozubenia.**

**Použitie:**

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhroťovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

**Technický opis**

Druh ozubenia	krížové brity
Ø hlavy	6 mm
Celková dĺžka	50 mm
Stupeň jemnosti ozubenia	stredný
Tvar	A0616
Popis tvaru	valec bez celného ozubenia
Ozubenie skratka	Z7
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	18 mm
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Technická fréza

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		