

Garant**Fréza pre vysoké posuvy Hi5, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 66/5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213110 66/5
GTIN	4045197725684
Trieda položky	210

Popis

Popis:

Výkonná a mäkká fréza s vysokým posuvom.

Obzvlášť hladký chod vďaka nerovnomernému rozstupu zubov.

Môže sa použiť aj na čiastočné šlichtovanie.

Úspornosť vďaka vymeniteľnej doštičke s 5 čepelami.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelou č. **674252 vel. 20IP**.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	66 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	2,2 mm
vhodná otočná rezná platnička	POMX 10T5..
Ø D_3	46,6 mm
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219889 (20IP; 5,7 Nm)

Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
Počet rezných hrán Z	5
Séria	Hi5
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Prevedenie stopky	s otvorom
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 5,7	211750 5,7
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219889
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP