

**Garant****Tanierová kefa so stopkou s keramickými zrnami (CER), Ø 25 mm, Zrnitost: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	575024 80
GTIN	4062406120412
Trieda položky	51P

**Popis****Prevedenie:**

Okružné kefy s **veľmi hustým osadením brúsnych štetín (plné osadenie)** pevne zaliatych v plastovom tanieri. **Vysoká stabilita tvaru** vďaka viacnásobne vzájomne vystuženým štetinám. Veľmi dlhá životnosť.

Stopka 6 mm, pevne zaliata.

Nylonové štetiny s **podielom keramických zrn**. Agresívny brúsny účinok.

**Výhoda:**

- **Dodatočné obrábanie obrobkov bezprostredne po procese trieskového obrábania.**
- **Reprodukateľné výsledky vďaka kontinuálne uvoľňovanému brúsному zrnu.**
- **Procesná spoľahlivosť vďaka vysokej tvarovej stabilite a presnosti.**
- **Rýchla a bezpečná montáž bez ďalšieho príslušenstva.**
- **Veľmi vysoká presnosť otáčania bez radiálneho hádzania.**

**Použitie:**

Na **obrábacích centrách CNC** a pri **použití robotov**, najmä pri **mokrom brúsení** s chladiacim mazacím prostriedkom. Na obrábanie plochých súčiastok: presné **odihľovanie, zaobľovanie hrán, jemné obrábanie** po frézovaní, **finálna povrchová úprava** napr. tesniacich a kontaktných plôch.

**Upozornenie:**

Špeciálne vyhotovenia je možné dodať na požiadanie.

## Technický opis

Dodanie	0,3 (jemné) – 2,0 (hrubé) mm
Posuv	800 - 3000 mm/min
Hrúbka štetín	1,2 mm
Zrornosť	80
Stupeň jemnosti	hrubý
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Atribút Názov produktu	Ø 25 mm
Ø kefy D <sub>1</sub>	25 mm
Ø taniera D <sub>2</sub>	29 mm
Brusivo	Keramické zrno (CER)
Skratka pre brúsivo	Keramika
Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	25 mm
odporúčané otáčky	1500 - 2500 min <sup>-1</sup>
maximálne otáčky	4500 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Tanierová kefa

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

