

HOLEX**Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, M: M14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	139651 M14
GTIN	4045197777386
Trieda položky	12J

Popis**Prevedenie:**

Korigovaný profil závitú na frézovanie presných vnútorných závitov, (dbajte na stabilné možnosti upínania). **Vnútorný prívod chladiaceho média.**

Technický opis

Počet napínacích drážok	4
Počet zubov Z	4
Ø stopky D _s	12 mm
Dĺžka stopky L _s	45 mm
Stúpanie závitov	2 mm
Celková dĺžka L	85 mm
Posuv f _z v oceli < 900 N/mm ²	0,045 mm
Vnútorné chladenie	áno
Hĺbka závitú	31 mm
Veľkosť závitú	M14
Menovité -Ø D _c	11,6 mm
Dĺžka britov L _c	31 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Druh závitú	M

Druh závitů	M-LH
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Rezný materiál	VHM
Závit-norma	DIN 13
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 2xD pri priechodnom otvore
Farebný krúžok	zelená
Vonkajšie/vnútorne použitie	vnútorný
Druh produktu	Závitová fréza

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	220	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	220	N
Hliník > 10 % si	vhodný	170	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	80	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	60	S
GG(G)	vhodný	120	K
CuZn	vhodný	180	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HE	129100 HE
Brúsenie stopky Typ HB	129100 HB