


Garant**Technická fréza Z FINE – veľmi jemné, HM, Typ: G1020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540440 G1020
GTIN	4045197725790
Trieda položky	51D

Popis**Prevedenie:**

Ø stopky 6 mm.

GARANTfrézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Technický opis

Celková dĺžka	60 mm
Stupeň jemnosti ozubenia	veľmi jemný
Ozubenie skratka	Z FINE
Tvar	G1020
Ø hlavy	10 mm
Popis tvaru	zašpicatený oblúk
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	20 mm

Séria	Ozubenie Z FINE
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		