



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 35/6mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221905 35/6
GTIN	4056544196316
Trieda položky	28R

Popis

Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukuje radiálne sily a odvádza ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	XP.. 0603
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	0,9 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229916 (T7; 0,8 Nm)
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	06
Ø rezných hrán D_c	35 mm
Celková dĺžka L_{celk}	43 mm
Ø D_3	24 mm
Montážny závit M	M16
Počet rezných hrán Z	6
Vnútorne chladenie	áno

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	23,2 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	59 mm
Uhol rampy α_{\max}	0,49 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229916
------------------	--------