



## Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 42/5mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221905 42/5
GTIN	4056544196750
Trieda položky	28R

### Popis

#### Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukuje radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

### Technický opis

Montážny závit M	M16
Ø rezných hrán $D_c$	42 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	43 mm
Počet rezných hrán Z	5
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	XD.. 0904
Ø $D_3$	27 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229918 (T15; 2,1 Nm)
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	09
Vnútorné chladenie	áno

Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	26,3 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	69 mm
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	0,55 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229918
------------------	--------