

**Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, s otvorom, Ø D / počet čepielok
Z: 40/4Lmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221908 40/4L
GTIN	4056544198211
Trieda položky	28R

Popis**Popis:**

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukuje radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

Technický opis

Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Ø rezných hrán D_c	40 mm
Ø D_3	19 mm
Počet rezných hrán Z	4
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	2,5 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229919 (T15; 3,1 Nm)

vhodná otočná rezná platnička	XD.. 1205
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	12
Vnútorné chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{min}}$	59 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{max}}$	78 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	18,3 mm
Uhol rampy α_{max}	0,94 Stupeň
Uhol nastavenia k	12 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229919
------------------	--------