



Nastaviteľný záhlbník, stopka Weldon, Ø stopky D_s h6: 16mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	216635 16
GTIN	4045197778970
Trieda položky	220

Popis

Prevedenie:

Vyrobené zo zušľachtenej nástrojovej ocele. Hĺbkovo gravírovaná stupnica. Dve voľne postavené rezné hrany vymeniteľných doštičiek.

Použitie:

Na obojsmerné odihľovanie, zrážanie hrán a zahlbovanie.

Vhodné na šikmé zanorenie.

Plynulo nastaviteľný pre uhly od 0° - 90°.

Upozornenie:

Pre presné nastavenie uhla použite prednastavovací prístroj.

Technický opis

Dĺžka výčnelku L ₁	37 mm
Počet rezných hrán Z	1
Ø stopky D _s h6	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	SP.T09T3..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Upevňovacia skrutka pre nastavovací prvok	219887
Nastavovací prvok	219885
Ø zahlbenia D	16 mm
Celková dĺžka L _{celk}	86 mm

Prevedenie stopky	stopka Weldon
Rozsah prestavenia Uhol skosenia	0-90 Stupeň
Druh produktu	Záhlbník

Príslušenstvo

Nastavovací prvok	219885
Upevňovacia skrutka	219887
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219841