

**HOLEX****Ťažné čapy Mazak, typ A, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 40M7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308670 40M7
GTIN	4062406120450
Trieda položky	32Z

**Popis****Prevedenie:**

- Čelná strana čelne sústružená.

Utesnený.

**Popis:**

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

**Použitie:**

- Pre nástroje so strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT).
- V obrábacích centrách (stroje s automatickou výmenou nástrojov).
- V NC strojoch (stroje bez automatickej výmeny nástrojov).

**Upozornenie:**

Pri montáži AB sa uistite, že ťahovací moment je správny. K dispozícii nie je vhodný upínací kľúč.

**Technický opis**

Celková dĺžka L	41,25 mm
Vhodné pre strmé kužele	40
Ø otvora	7 mm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje	50 Nm
L <sub>1</sub>	16,25 mm

vhodné pre strmý kužel s farebným kódom	SK 40
Ø hlavy D <sub>1</sub>	18,79 mm
Závit M	M16
Ø zväzku D	21,8 mm
Rozmer cez steny	19 mm
Vlastnosť otvoru	s otvorom
Ťažný čap - norma	CAT
Druh produktu	Ťažné čapy