

Garant**Posuvné meradlo Nónius 1/50, Rozsah merania: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	410105 200
GTIN	4062406122164
Trieda položky	40Z

Popis**Prevedenie:**

Neoslňujúce, matne pochrómované čítacie časti.

Jemné, vysokokontrastné škálovanie.

Aretačná skrutka hore.

Ergonomicky optimalizované posuvné meradlo. Lepšie odčítanie vďaka farebnej kontrastnej stupnici.

Meracie plochy jemne lapované.

Zvláštne príslušenstvo:

Tabuľka závitov č. 412180 pre zadnú stranu posuvného meradla.

Technický opis

Členenie	1/50 mm
Kalibrácia	A1
Balenie	Puzdro
Odčítanie	0,02 mm
Rozsah merania	0 - 200 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Dĺžka meracích čelustí	50 mm
Členenie	1/128 palec
Norma	ISO 13385

Hĺbkomer	Ø 1,6
Hĺbkomer dostupný	áno
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Aretácia	Fixačná skrutka navrchu
Meracia technika	analógová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200