

**Garant****CNMG 09T304, Typ: HB7010-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250050 HB7010-1
GTIN	4045197779038
Trieda položky	21G

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Typ	HB7010-1
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Lamač triesok	SS
Hlavné použitie	P
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 09T304

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie