

Garant**CNMG 09T304, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250150 HB7010-1
GTIN	4045197779076
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	SM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7010-1
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 8 mm
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 09T304

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie