

Garant**CNMG 120412, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250160 HB7010-1
GTIN	4045197779618
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7010-1
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 8 mm
Lamač triesok	SM
Uhlový Polomer	1,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie