

**Garant****CNMG 160612, Typ: HB7010-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250336 HB7010-1
GTIN	4045197779724
Trieda položky	21G

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 375 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	1,5 - 8 mm
Posuv $f$	0,25 - 0,6 mm/ot,
Typ	HB7010-1
Lamač triesok	SG
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	1,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160612

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie