

Garant**CNMM 160612, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250458 HB7010-1
GTIN	4045197779786
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 375 m/min
Lamač triesok	SR
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	2 - 10 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	1,2 mm
Typ	HB7010-1
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 160612

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie