

Garant**DNMG 110404, Typ: HB7010-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250652 HB7010-1
GTIN	4045197779823
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Lamač triesok	SS
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7010-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110404

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie