

**Garant****DNMG 150612, Typ: HB7010-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250864 HB7010-1
GTIN	4045197779922
Trieda položky	21G

## Technický opis

Hĺbka rezu $a_p$	1,5 - 6 mm
Uhlový Polomer	1,2 mm
Typ	HB7010-1
Posuv $f$	0,25 - 0,6 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SG
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 375 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150612

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie