

Garant**KNUX 160410L, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251038 HB7010-1
GTIN	4045197779960
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Typ	HB7010-1
Uhlový Polomer	1 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Tvarovač triesky	2,2 mm
Lamač triesok	SM
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	KNUX 160410L
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

