


**Garant****SNMG 120408, Typ: HB7010-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 251144 HB7010-1 |
| GTIN             | 4045197780027   |
| Trieda položky   | 21G             |

## Technický opis

|  |                  |
|--|------------------|
| Hlavné použitie                        | P                |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 150 - 500 m/min  |
| Posuv $f$                              | 0,1 - 0,4 mm/ot, |
| Podmienka rezu                         | kontinuálne      |
| Lamač triesok                          | SS               |
| Typ                                    | HB7010-1         |
| Uhlový Polomer                         | 0,8 mm           |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,3 - 2 mm       |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | Dokoncovanie     |
| Rezný materiál                         | HM               |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička  | SNMG 120408      |

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 8                                     |
| Druh produktu             | Otočné rezné platničky na sústruženie |