

HOLEX**TK hrubovacia fréza HPC, bez povlaku, Ø e8 DC: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 205260 5 |
| GTIN | 4062406122447 |
| Trieda položky | 12X |

Popis**Prevedenie:**

Na hrubé zaobchádzanie.

Špeciálne brúsenie na obrábanie neželezných kovov.

Technický opis

| | |
|--|----------------------------------|
| Posuv f_z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,06 mm |
| Počet zubov Z | 3 |
| Dĺžka britov L_c | 9 mm |
| Tolerancia menovitého Ø | e8 |
| Ø rezných hrán D_c | 5 mm |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Celková dĺžka L | 57 mm |
| Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň |
| Posuv f_z pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,08 mm |
| Ø stopky D_s | 6 mm |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny |
| Zaoblenie rohu r_v | 0,2 mm |
| Povrchová úprava | bez povlaku |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | DIN 6527 |
| Frézovací profil | WR |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | 1×D pri obvodovom frézovaní |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | 0,5×D pri obvodovom frézovaní |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Farebný krúžok | žltá |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|----------------------|-------------------|-------|---------|
| Hliník | vhodný | 300 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 280 | N |
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | 200 | N |
| PA 66 | podmienene vhodný | 120 | N |
| PEEK | podmienene vhodný | 100 | N |
| Cu | vhodný | 80 | N |
| CuZn | vhodný | 100 | N |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| mokrý minimálne | podmienene vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |
| vzduch | podmienene vhodný | | |

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB