


Garant**SNMG 120408, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251324 HB7010-1
GTIN	4045197780102
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	SG
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 375 m/min
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7010-1
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 9 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie