

**TK hrubovacia fréza HPC, bez povlaku, Ø e8 DC: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	205260 10
GTIN	4062406122478
Trieda položky	12X

Popis**Prevedenie:**

Na hrubé zaobchádzanie.

Špeciálne brúsenie na obrábanie neželezných kovov.

Technický opis

Tolerancia menovitého Ø	e8
Celková dĺžka L	72 mm
Ø vôle D ₁	9,5 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Posuv f _z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,12 mm
Počet zubov Z	3
Ø rezných hrán D _c	10 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Dĺžka výčnelku L ₁ vrát. vôle	30 mm
Posuv f _z pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,14 mm
Dĺžka britov L _c	22 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6

Zaoblenie rohu r_v	0,32 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Frézovací profil	WR
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliník	vhodný	300	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	280	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	200	N
PA 66	podmienene vhodný	120	N
PEEK	podmienene vhodný	100	N
Cu	vhodný	80	N
CuZn	vhodný	100	N
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB

