

Garant**SNMG 150612, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251330 HB7010-1
GTIN	4045197780126
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	SG
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 9 mm
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	1,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 375 m/min
Typ	HB7010-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 150612

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie