

Garant**SNMM 120412, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251386 HB7010-1
GTIN	4045197780164
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	1,2 mm
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Typ	HB7010-1
Hĺbka rezu a_p	2 - 12 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 375 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SR
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMM 120412

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie