

Garant**TNMG 160404, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251542 HB7010-1
GTIN	4045197780218
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7010-1
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Lamač triesok	SM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Počet výmien/rezných hrán	6

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie