

**Garant****VNMG 160404, Typ: HB7010-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251802 HB7010-1
GTIN	4045197780256
Trieda položky	21G

## Technický opis

Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7010-1
Lamač triesok	SM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie