

Garant**WNMG 060408, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252064 HB7010-1
GTIN	4045197780324
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Lamač triesok	SM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7010-1
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060408

Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie