

**Garant****WNMG 080412, Typ: HB7010-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252072 HB7010-1
GTIN	4045197780355
Trieda položky	21G

## Popis

## Technický opis

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v <sub>c</sub> Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Uhlový Polomer	1,2 mm
Typ	HB7010-1
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	0,5 - 4 mm
Lamač triesok	SM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080412

Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie