

**TK hrubovacia fréza HPC, bez povlaku, Ø e8 DC: 20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	205270 20
GTIN	4062406122683
Trieda položky	12X

Popis**Prevedenie:**

Na hrubé zaobchádzanie.

Špeciálne brúsenie na obrábanie neželezných kovov.

Technický opis

Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Počet zubov Z	3
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerancia menovitého Ø	e8
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,25 mm
Dĺžka britov L_c	60 mm
Ø rezných hrán D_c	20 mm
Celková dĺžka L	126 mm
Posuv f_z pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,28 mm
Ø stopky D_s	20 mm
Ø vôle D_1	19 mm
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	74 mm

Technický list

Zaoblenie rohu r_v	0,5 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Frézovací profil	WR
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliník	vhodný	300	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	280	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	200	N
PA 66	podmienene vhodný	120	N
PEEK	podmienene vhodný	100	N
Cu	vhodný	80	N
CuZn	vhodný	100	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suchý	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/205270-20>